

**GENERAC®****Hidrolavadora****Hidrolavadora  
comercial**

290 bar (4200 psi) - Modelo G006565-0 (49 Estados y Canadá)  
UPC: 696471065657

290 bar (4200 psi) - Modelo G006565-1 (50 Estados y Canadá)  
UPC: 696471086805



\*Construido en EE. UU. con piezas locales y extranjeras

**CARACTERÍSTICAS****BOMBA TRIPLE NIVEL PROFESIONAL**

- Hasta 4 veces la vida útil de las bombas de leva axial

**POTENTE MOTOR OHV DE GENERAC**

- Ofrece el máximo rendimiento de limpieza y confiabilidad

**MANGUERA REFORZADA CON ACERO**

- La manguera duradera que no mella no dejará rasguñaduras

**MANILLA PLEGABLE**

- Para almacenamiento compacto y transporte

**BASTIDOR SOLDADO DE JAULA DE SEGURIDAD**

- Protege los componentes y proporciona superficies de agarre para levantar fácilmente

**CONECTORES DE LATÓN DE CAMBIO RÁPIDO**

- Para conexiones más rápidas

**VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN**

- Para una potencia de limpieza ajustable

**PISTOLA PULVERIZADORA PROFESIONAL**

- Conexiones de cambio rápido, manilla lateral de estabilización, agarre moldeado y gatillo de más fácil accionamiento para brindar comodidad durante el uso prolongado.

**290 bar (4200 psi)****especificaciones****PRESIÓN Y FLUJO**

Presión máx. de salida (bar/psi)	290/4200
Caudal máx. (L/min)/(gpm)	15,1/4,0

**MOTOR**

Fabricante	Generac
Desplazamiento (cc/pulg. <sup>3</sup> )	420/25,6
Tipo	OHV (válvula en la culata)
Orientación	Horizontal
Sistema de desconexión por bajo nivel de aceite	Sí
Capacidad combustible (L/gal)	6,5/1,7
Interruptor de apertura/corte de combustible	Sí
Capacidad de aceite (L/oz)	1,1/37
Aceite de motor recomendado	10W-30/SAE 30
Control de acelerador	Manual
Estrangulador	Manual
Método de arranque	Arranque manual / Arranque retráctil

**BOMBA**

Tipo	Triple
Émbolo	Acero inoxidable con recubrimiento de cerámica
Temperatura máxima del suministro de agua (°C/°F)	38/100

**MANGUERA**

Longitud (m/pie)	15,2/50
Clasificación (bar/psi)	290/4200
Conectores	Cambio rápido

**BOQUILLAS**

Cantidad de boquillas por unidad	5
Descripciones de las boquillas	0°, 15°, 25°, 40°, Jabón

**PISTOLA Y LANZA**

Tipo de pistola	Profesional
Conexión de pistola a lanza	Cambio rápido
Conexión de pistola a manguera	Cambio rápido
Longitud de la lanza (cm/pulg.)	84/33
Conexión de lanza a boquilla	Cambio rápido

**BASTIDOR Y OTROS**

Manilla	Plegable
Construcción del bastidor	Acero soldado
Ruedas (cm/pulg.)	10,2 x 30,5/4 x 12, neumáticas

**DIMENSIONES Y PESOS**

Longitud (cm/pulg.)	87,6/34,5
Ancho (de rueda a rueda, cm/pulg.)	71,8/28,3
Altura (cm/pulg.)	108/42,5
Peso de la unidad (kg/lb)	66,5/146,5
Longitud embalada (cm/pulg.)	73,7/29
Ancho embalada (cm/pulg.)	71,1/28
Altura embalada (cm/pulg.)	85,1/33,5
Peso embalada (kg/lb)	74,4/164

**GARANTÍA**

Garantía	Limitada de 3 años
----------	--------------------