

GP8000E

SÉRIE GP
Génératrice portable

1 / 2

Modèle 7715-0 UPC : 696471086225
(49-State/CSA)

Caractéristiques


- **Technologie COsense® ARRÊTE, ALERTE, SAUVE.** Puissante protection contre les dangers du monoxyde de carbone.
- **Technologie évoluée PowerRush™** – offre plus de 30 % de capacité de démarrage en plus pour pouvoir en faire plus avec moins.*
- **Démarrage électrique** pour faciliter l'utilisation (batterie incluse).
- **Moteur à soupapes en tête de Generac** avec graissage à barbotage pour la durabilité.
- **Arrêt pour bas niveau d'huile** – protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** à jauge de niveau intégrée, offrant durabilité et jusqu'à 15 heures d'autonomie à 25 % de charge (10 heures à 50 % de charge).
- **Armature en tube d'acier de 1-1/4 po** pour plus de résistance et de durabilité.
- **Compteur horaire** pour le suivi des intervalles d'entretien.
- **Robustes roues anti-crevaisson** pour faciliter le transport.
- **Poignées verrouillables repliables** pour une robuste portabilité et un rangement compact.
- **Compatible avec le commutateur de transfert manuel HomeLink™** – conçue pour fonctionner avec les commutateurs de transfert manuels HomeLink™ pour assurer une alimentation domestique de secours sécuritaire.

*Augmente le courant électrique à la demande; au-dessus de la puissance nominale lors du démarrage de moteurs électriques.



Puissance c.a. nominale de marche en watts 8000
Puissance c.a. nominale de démarrage en watts 10000

Tableau de commande



GP8000E
Données techniques

Série de produits	GP8000E
Numéro de modèle	7715-0
Configuration	49 ST/CSA
Puissance c.a. nominale de marche (W)	8000
Puissance c.a. maximale de démarrage (W)	10000
Tension c.a. nominale	120/240 V c.a.
Fréquence c.a. nominale	60 Hz
Intensité nominale sous 120/240 V c.a. (A)	66,6 / 33,3
Cylindrée du moteur	420 cc
Type de moteur	Soupapes en tête
Régime du moteur (tr/min)	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité d'huile pte (L)	1,06 (1,0)
Méthode de lubrification	Barbotage
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Emplacement du volet de départ	Sur le moteur
Coupure du carburant	Sur le réservoir
Méthode de démarrage	Démarrage électrique / lanceur à rappel
Batterie incluse	Oui

Type de batterie	Au plomb (12 V c.c., 9 Ah)
Réf. de la batterie	0G9449
Dimensions de la batterie	5,94 po x 2,56 po x 3,70 po (151 mm x 65 mm x 94 mm)
Chargeur de batterie mural	Fourni avec
Arrêt pour bas niveau d'huile	Oui
Neutre mis à la masse	Oui
Type de commutateur de démarrage	Arrêt / Marche / Démarrage
Emplacement du commutateur de démarrage	Sur le tableau de commande
Jauge de carburant	Oui
Capacité du réservoir de carburant gal (L)	7,9 (29,9)
Autonomie à 25 % de la charge nominale (h)	15
Autonomie à 50 % de la charge nominale (h)	10
Type de poignée	Guidon deux mains repliable à goupille de blocage
Type de roue	9,5 po anti-crevaisson
Garantie - résidentielle	Limitée 3 ans
Garantie - commerciale	Limitée 2 ans
Fourni avec	huile moteur, nécessaire roues et poignées, manuel de l'utilisateur

Dimensions et poids

Longueur po (mm)	27,2 (692)
Largeur po (mm)	27 (684)
Longueur dépl. po (mm)	44,9 (1140,9)
Hauteur po (mm)	26,5 (674)
Longueur emballage po (mm)	28,3 (720)
Largeur emballage po (mm)	21,7 (550)
Hauteur emballage po (mm)	28 (710)
Poids unitaire lb (kg)	198 (90)
Poids d'expédition lb (kg)	214 (97)

