

GP7500 DF

SÉRIE GP Génératrice portable

CARACTÉRISTIQUES

Modèle 8011-2 CUP :696471103939
(49 États)


- **Bicarburant** – Fonctionne à l'essence ou au gaz propane liquéfié.
- **Technologie COsense™** ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Puissante protection contre les dangers du monoxyde de carbone.
- **Démarrage électrique** – Mises en marche fiable et sans effort (batterie incluse).
- **Moteur à soupapes en tête de Generac** avec graissage par barbotage sur le moteur 420 cc pour sa durabilité.
- **Arrêt pour bas niveau d'huile** – protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** à jauge de niveau intégrée, offrant durabilité et jusqu'à 10 heures d'autonomie à 50 % de charge pour l'essence et 5 heures d'autonomie à 50 % de charge pour le GPL, avec un réservoir de 9 kg (20 lb).
- **Sélecteur de source de carburant** – permet à l'appareil de passer sans interruption d'un type de carburant à l'autre afin d'éviter tout arrêt de l'appareil.
- **Compteur horaire** pour le suivi des heures de fonctionnement et des intervalles d'entretien.
- **Roues increvables très résistantes** pour faciliter le transport.
- **Poignée verrouillable repliable** pour une robuste portabilité et un rangement compact.
- **Compatible avec le commutateur de transfert manuel HomeLink®** pour assurer une alimentation domestique de secours sécuritaire.



La photographie peut ne pas représenter le contenu réel.

Puissance c.a. nominale de marche (W) 7500 (essence) / 6800 (GPL)
Puissance c.a. maximale de démarrage (W) 9400 (essence) / 8500 (GPL)

TABLEAU DE COMMANDE



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Série de produits | GP7500E DF |
| Modèle (configuration) | 8011-2 (49 ÉTATS) |
| Puissance c.a. nominale de marche (W) | 7500 (essence) / 6800 (GPL) |
| Puissance c.a. maximale de démarrage (W) | 9400 (essence) / 8500 (GPL) |
| Tension c.a. nominale | 120/240 V c.a. |
| Fréquence nominale du courant | 60 Hz |
| Intensité nominale sous 120/240 V c.a. (A) | 62,5 / 31,25 |
| Cylindrée du moteur | 420 cc |
| Type de moteur | Soupapes en tête |
| Régime du moteur (tr/min) | 3600 |
| Huile recommandée | 10W-30 / SAE 30 |
| Capacité d'huile L (pte) | 1,0 / 1,06 |
| Méthode de lubrification | Barbotage |
| Régulation de tension automatique (AVR) | Oui |
| Emplacement du volet de départ | Sur le moteur |
| Coupure du carburant | Sur le réservoir |

| | |
|--|--|
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique / lanceur |
| Type de commutateur de démarrage | Commutateur Démarrage/Marche/Arrêt |
| Emplacement du commutateur de démarrage | Sur le tableau de commande |
| Batterie incluse | Oui |
| Type de batterie | Au plomb (12 V c.c., 9 Ah) |
| Réf. de la batterie | A0003081160 |
| Dimensions de la batterie | 135 mm x 75 mm x 134 mm (5,3 po x 2,95 po x 5,26 po) |
| Arrêt pour bas niveau de carburant | Oui |
| Neutre mis à la masse | Oui |
| Jauge de carburant | Oui |
| Capacité du réservoir de carburant L (gal) | 29,9 (7,9) |
| Autonomie à 50 % de la charge nominale (h) | 10 (essence) / 5 (GPL)* |
| Type de poignée | Guidon deux mains repliable à goupille de blocage |
| Type de roue | 9,5 po antirevaison |
| Garantie - commerciale | Limitée de 2 ans |
| Garantie - résidentielle | Limitée de 3 ans |
| Fourni avec | Huile moteur, entonnoir d'huile, nécessaire roues et poignée, manuel de l'utilisateur, câble de charge, flexible de GPL et détendeur primaire pour raccordement au réservoir GPL de 9 kg (20 lb) |

* Lors de l'utilisation d'un réservoir GPL de 9 kg (20 lb).

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur déployée mm (po) | 1154,2 (45,44) |
| Longueur mm (po) | 710,2 (28) |
| Largeur mm (po) | 684 (27) |
| Hauteur mm (po) | 688 (27,09) |
| Longueur du carton mm (po) | 850 (33,46) |
| Largeur du carton mm (po) | 570 (22,44) |
| Hauteur du carton mm (po) | 670 (26,38) |
| Poids de l'appareil kg (lb) | 92,5 (204) |
| Poids d'expédition kg (lb) | 106,2 (234) |

