

## GP2500i

### SÉRIE GP

### Génératrice portable à inverseur résidentielle

## CARACTÉRISTIQUES

- **Technologie COsense®** – ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Protection puissante contre le monoxyde de carbone dangereux.
- **Silencieuse et respectueuse du voisinage**, la conception entièrement fermée réduit considérablement les niveaux de bruit
- **La technologie True Power™** procure une énergie propre et régulière pour les appareils électroniques, les outils et les appareils ménagers sensibles.
- **Compact et légère** ce qui facilite le transport grâce à la poignée intégrée
- **PowerDial™** - Off, Run, Choke (arrêt, marche, étranglement) : trois réglages intégrés dans un cadran simple à utiliser.
- **Voyants indicateurs**, vous alerte lorsque l'unité est faible en huile, surchargée ou prête à l'emploi.
- **Port USB** pour charger les appareils mobiles.
- **Prête à la mise en parallèle**, à connecter n'importe quelle combinaison de deux génératrices à inverseurs GP2200i, GP2500i ou de stations d'alimentation portables GB1000 ou GB2000. (Nécessaire de parallèle vendu séparément).
- **Arrêt en cas de faible niveau d'huile** qui protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Prises couvertes** protègent mieux contre les conditions de l'environnement.

CUP Modèle G0082510 : 696471086256

(50 États/CSA)

CUP Modèle G0082511 : 696471099942

(50 États)

CUP Modèle G0082512 : 696471103946

(49 États/CSA)



La photographie peut différer du contenu réel.


Sortie nominale CA en watts 2200

Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage 2500



CUP Modèle 7118-0 : 696471072853

## PANNEAU DE COMMANDE



## SPÉCIFICATIONS

Série de produit	GP2500i
Modèle (Configuration)	8251-0 (50 États/CSA) / 8251-1 (50 États) / 8251-2 (49 États/CSA)
Sortie nominale CA en watts	2200
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage	2500
Tension c.a. nominale	120 V c.a.
Fréquence CA nominale	60 Hz
Ampérage nominal de 120 V c.a.	18,3
Distorsion harmonique totale	3 %
Cylindrée du moteur	98cc
Type de moteur	OHV
Tr/min moteur/	Variable
Huile recommandée	10W-30
Capacité du réservoir d'huile L (pt)	0,35 (0,36)
Méthode de lubrification	Barbotage
Emplacement de l'étrangleur	Sur le panneau de commande
Arrêt de carburant	Sur le panneau de commande
Méthode de démarrage	Démarrage à rappel

Système d'arrêt pour bas niveau d'huile	Bas niveau
Flottant neutre	Oui
Type d'interrupteur de démarrage	PowerDial™
Emplacement de l'interrupteur de démarrage	Sur le panneau de commande
Capacité du réservoir à essence L (gal)	3,75 (1,0)
Durée de fonctionnement à 25 % de charge (heures)	8
Durée de fonctionnement à 50 % de charge (heures)	4,5
Garantie - commerciale	Limitée de 2 ans
Garantie - résidentielle	Limitée de 3 ans

Série de produit	Nécessaire de parallèle (vendu séparément)
Modèle	7118-0
Type de prise	(1) L5-30R verrouillage par rotation / (1) TT-30R (RV)
Ampérage nominal de 120 V c.a.	28,2 A
Tension nominale CA	120 V
Garantie du nécessaire de parallèle - Résidentiel	1 an
Garantie du nécessaire de parallèle - Commercial	1 an

## DIMENSIONS ET POIDS

GP2500i	
Longueur mm (po)	500 (19,7)
Largeur mm (po)	290 (11,4)
Hauteur mm (po)	455 (17,9)
Longueur du carton mm (po)	550 (21,7)
Largeur du carton mm (po)	325 (12,8)
Hauteur du carton mm (po)	490 (19,3)
Poids de l'unité kg (lb)	22 (48)
Poids de transport kg (lb)	25,6 (56)

Nécessaire de parallèle (vendu séparément)	
Longueur mm (po)	250 (9,84)
Largeur mm (po)	110 (4,33)
Hauteur mm (po)	210 (8,27)
Longueur du carton mm (po)	280 (11,02)
Largeur du carton mm (po)	238 (9,37)
Hauteur du carton mm (po)	155 (6,10)
Poids de l'unité kg (lb)	1,6 (3,53)
Poids de transport kg (lb)	1,75 (3,8)

